


HOLEX®**SNMG 120404, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251160 HBT020
GTIN	4062406256562
Klasa artykułu	22D

Opis

SNMG 120404 HBT020 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PF

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 330 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza 	HM
Gatunek	HBT020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 330 m/min

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	8
posuw f	0,1 - 4 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
powłoka	TiCN
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Łamacz wiórów	PF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia