


HOLEX®
SNMG 120404, Gatunek: HBT020

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251266 HBT020
GTIN	4062406256586
Klasa artykułu	22D

Opis

SNMG 120404 HBT020 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 0,8 - 5 mm

posuw f : 0,1 - 0,45 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 280 m/min

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
promień naroża	0,4 mm
powłoka	TiCN
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	8
posuw f	0,1 - 0,45 mm/obr,

głębokość skrawania a_p	0,8 - 5 mm
Materiał ostrza 	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Gatunek	HBT020
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Łamacz wiórów	PM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 280 m/min
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia