

**HOLEX®****WNMG 060404, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251938 HBT130
GTIN	4062406256753
Klasa artykułu	22D

**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 060404
posuw f	0,15 - 0,45 mm/obr,
Materiał ostrza &nbsp;	HM
przyrządowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MF
Zastosowanie główne	MF
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Profil płytki skrawającej

wersja neutralna,