

**HOLEX®****VNMG 160404, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251828 HBT020
GTIN	4062406348823
Klasa artykułu	22D

**Opis**

VNMG 160404 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,8 - 4 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 280 m/min**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
Łamacz wiórów	PM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	4

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,8 - 4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 280 m/min
Materiał ostrza &nbsp;	HM
promień naroża	0,4 mm
powłoka	TiCN
posuw $f$	0,1 - 0,45 mm/obr,
Gatunek	HBT020
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia