

Garant**Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNF: 3/8-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133400 3/8-24
GTIN	4045197074782
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 374

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 9,52 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwył kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 8,5 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	8,5 mm
Ø gwintu	9,52 mm
liczba zwojów na cal	24
kąt nacięcia	8 stopni
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 374

Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	7 mm
długość całkowita L	100 mm
Chwyt kwadratowy □	5,5 mm
głębokość gwintu	28,56 mm
skok gwintu	1,058 mm
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	3/8-24 UNF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik