


HOLEX®**WNMG 060404, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251938 HBT020
GTIN	4062406256760
Klasa artykułu	22D

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HBT020
Materiał ostrza 	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 060404
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 330 m/min
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Łamacz wiórów	PF

Profil płytki skrawającej

wersja neutralna,