

**HOLEX®****VNMG 160404, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251772 HBT020
GTIN	4062406256708
Klasa artykułu	22D

**Opis**

VNMG 160404 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 330 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 330 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
powłoka	TiCN
Łamacz wiórów	PF
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2 mm
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza &nbsp;	HM
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia