


**WNMG 060404, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252092 HBT020
GTIN	4062406256807
Klasa artykułu	22D

Opis

WNMG 060404 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 0,8 - 5 mm

posuw f : 0,1 - 0,45 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 280 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HBT020
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	PM
posuw f	0,1 - 0,45 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 280 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,8 - 5 mm
liczba wymian/ostrzy	6
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
powłoka	TiCN
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia