


HOLEX®**WNMG 080404, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252094 HBT130
GTIN	4062406256838
Klasa artykułu	22D

Opis techniczny

Gatunek	HBT130
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Zastosowanie główne	MF
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
posuw f	0,12 - 0,45 mm/obr,
Łamacz wiórów	MM

Profil płytki skrawającej

wersja neutralna,