

HOLEX®**WNMG 060408, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252093 HBT020
GTIN	4062406256821
Klasa artykułu	22D

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 060408
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,8 - 5 mm
Materiał ostrza 	HM
Gatunek	HBT020
posuw f	0,1 - 0,45 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 280 m/min
Łamacz wiórów	PM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Profil płytki skrawającej

wersja neutralna,