


HOLEX®
CCMT 09T304, Gatunek: HBT020

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260086 HBT020
GTIN	4062406256937
Klasa artykułu	22D

Opis

CCMT 09T304 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PF

 głębokość skrawania a_p : 0,4 - 2 mm

 posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

 prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	PF
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min
Gatunek	HBT020
liczba wymian/ostrzy	2
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
powłoka	TiCN
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia