

**CCMT 120404, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260088 HBT130
GTIN	4062406256944
Klasa artykułu	22D

Opis

CCMT 120404 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MF

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 1 mm

posuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HBT130
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Łamacz wiórów	MF
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
powłoka	TiCN
Zastosowanie główne	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia