

**HOLEX®****CCMT 09T304, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260211 HBT130
GTIN	4062406256982
Klasa artykułu	22D

**Opis**

CCMT 09T304 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 3 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

powłoka	TiCN
liczba wymian/ostrzy	2
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
promień naroża	0,4 mm

Materiał ostrza &nbsp;	HM
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 3 mm
posuw $f$	0,05 - 0,35 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
Łamacz wiórów	MM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Zastosowanie główne	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia