


**HOLEX®**
**CCMT 120408, Gatunek: HBT130**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260221 HBT130
GTIN	4062406257040
Klasa artykułu	22D

**Opis**

CCMT 120408 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

 głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 3 mm

 posuw  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/obr,

 prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408
Materiał ostrza &nbsp;	HM
posuw $f$	0,05 - 0,35 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	MF

Gatunek	HBT130
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
powłoka	TiCN
Łamacz wiórów	MM
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 3 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia