

HOLEX®**DCMT 11T304, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260378 HBT130
GTIN	4062406257088
Klasa artykułu	22D

Opis

DCMT 11T304 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MF

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 1 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HBT130
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	0,25 mm
powłoka	TiCN
Łamacz wiórów	MF

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Zastosowanie główne	M
Materiał ostrza 	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia