

**HOLEX®**
**DCMT 070204, Gatunek: HBT130**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260376 HBT130
GTIN	4062406257064
Klasa artykułu	22D

**Opis**

DCMT 070204 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MF

 głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

 posuw  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/obr,

 prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 1 mm
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,4 mm

Łamacz wiórów	MF
Materiał ostrza &nbsp;	HM
liczba wymian/ostrzy	2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
powłoka	TiCN
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Gatunek	HBT130
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia