


HOLEX**DCMT 070204, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260376 HBT020
GTIN	4062406257071
Klasa artykułu	22D

Opis

DCMT 070204 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PF

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	1,75 mm
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	PF
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204

Gatunek	HBT020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
powłoka	TiCN
głębokość skrawania a_p	0,4 - 1,5 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia