

HOLEX®**DCMT 11T302, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260503 HBT020
GTIN	4062406353889
Klasa artykułu	22D

Opis

DCMT 11T302 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,12 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,75 mm
powłoka	TiCN
Łamacz wiórów	PM
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T302
Gatunek	HBT020

Zastosowanie główne	P
posuw f	0,12 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,15 mm
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia