


DCMT 070204, Gatunek: HBT130

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260500 HBT130
GTIN	4062406257101
Klasa artykułu	22D

Opis

DCMT 070204 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Gatunek	HBT130
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
liczba wymian/ostrzy	2
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204

powłoka	TiCN
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
Łamacz wiórów	MM
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
promień naroża	0,4 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia