

HOLEX®
DCMT 11T308, Gatunek: HBT020

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260508 HBT020
GTIN	4062406257378
Klasa artykułu	22D

Opis

DCMT 11T308 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

 głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mm

 posuw f : 0,12 - 0,3 mm/obr,

 prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HBT020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie główne	P

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min
powłoka	TiCN
liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T308
Łamacz wiórów	PM
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,12 - 0,3 mm/obr,
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia