

**HOLEX®****DCMT 11T308, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260508 HBT130
GTIN	4062406257361
Klasa artykułu	22D

**Opis**

DCMT 11T308 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm
posuw $f$	0,05 - 0,35 mm/obr,
Łamacz wiórów	MM
Gatunek	HBT130
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,75 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
powłoka	TiCN
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T308
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia