

HOLEX®**SCMT 09T304, Gatunki: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260758 HBT130
GTIN	4062406257385
Klasa artykułu	22D

Opis

SCMT 09T304 HBT130 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MF

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 1 mm

posuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	MF
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	3,25 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T304
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HBT130
powłoka	TiCN
liczba wymian/ostrzy	4
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia