


**HOLEX®****SCMT 120404, Gatunki: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260793 HBT020
GTIN	4062406257439
Klasa artykułu	22D

**Opis**

SCMT 120404 HBT020 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

posuw  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 250 m/min

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	PM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 250 m/min
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	4
posuw $f$	0,12 - 0,3 mm/obr,

powłoka	TiCN
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HBT020
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 120404
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia