



Rozwiertaki maszynowe konfigurowalny, bez powłoki, Ø nom. DC: 4,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	164180 4,5
GTIN	4045197092168
Klasa artykułu	120

Opis

Wykonanie:

Rozwiertaki szlifowane w tolerancji wg zamówienia.

Parzysta liczba zębów o nierównej podziałce. Dzięki temu otwór jest dokładnie okrągły i pozbawiony karbów. Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak. Chwył stożkowy.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych i nieprzelotowych, gdyż wióry odprowadzane są zgodnie z kierunkiem skrawania. Dzięki krótkiemu nakrojowi również do otworów nieprzelotowych.

wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

Dla **tolerancji H7** zob. nr 164000.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 6

zakres Ø: 4,06 - 4,75 mm

długość ostrzy L_c: 23 mm

Długość wysięgu L₁: 63 mm

długość całkowita L: 133 mm

Liczba ostrzy Z: 6

stożek Morse'a MK o wielkości: 1

Opis techniczny

Ø nom. D _c	4,5 mm
Długość wysięgu L ₁	63 mm
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,1 mm/obr,

stożek Morse'a MK o wielkości	1
długość całkowita L	133 mm
długość ostrzy L _c	23 mm
zakres Ø	4,06 - 4,75 mm
Liczba ostrzy Z	6
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 208 B
Kąt linii śrubowej	7-8 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	MK 1-4
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami