

HOLEX®**SCMT 120408, Gatunki: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260795 HBT130
GTIN	4062406257446
Klasa artykułu	22D

Opis

SCMT 120408 HBT130 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
powłoka	TiCN
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,55 mm
Gatunek	HBT130
posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 120408
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$.	4,25 mm

liczba wymian/ostrzy	4
Materiał ostrza 	HM
Łamacz wiórów	MM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
promień naroża	0,8 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia