


TCMT 16T304, Gatunek: HBT130

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260968 HBT130
GTIN	4062406257484
Klasa artykułu	22D

Opis

TCMT 16T304 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MF

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 1 mm

posuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	3
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
Gatunek	HBT130
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T304
powłoka	TiCN
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca

promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	MF
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza 	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia