


SCMT 120404, Gatunki: HBT130

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260793 HBT130
GTIN	4062406257422
Klasa artykułu	22D

Opis

SCMT 120404 HBT130 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
---	--------------------------------

Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
Łamacz wiórów	MM

posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HBT130
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 120404
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
powłoka	TiCN
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia