

HOLEX®
TCMT 110204, Gatunek: HBT020

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261012 HBT020
GTIN	4062406257514
Klasa artykułu	22D

Opis

TCMT 110204 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

 głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mm

 posuw f : 0,12 - 0,3 mm/obr,

 prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HM
posuw f	0,12 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,25 mm
Łamacz wiórów	PM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HBT020
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110204
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	3
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min
powłoka	TiCN
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia