

HOLEX®**TCMT 16T308, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261019 HBT020
GTIN	4062406257552
Klasa artykułu	22D

Opis

TCMT 16T308 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,12 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min**Opis techniczny**

powłoka	TiCN
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
posuw f	0,12 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	3
Gatunek	HBT020
Materiał ostrza	HM

&nbsp;

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	PM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T308
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia