

HOLEX®**VBMT 160404, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261188 HBT130
GTIN	4062406257583
Klasa artykułu	22D

Opis

VBMT 160404 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MF

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 1 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	MF
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160404
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Materiał ostrza 	HM
Gatunek	HBT130
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,25 mm

Zastosowanie główne	M
powłoka	TiCN
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia