

HOLEX®**VCMT 160404, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261388 HBT130
GTIN	4062406257682
Klasa artykułu	22D

Opis

VCMT 160404 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MF

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 1 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Łamacz wiórów	MF
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Zastosowanie główne	M

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 160404
powłoka	TiCN
Gatunek	HBT130
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
Materiał ostrza 	HM
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia