

HOLEX®
VBMT 160404, Gatunek: HBT020

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261257 HBT020
GTIN	4062406257637
Klasa artykułu	22D

Opis

VBMT 160404 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

 głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mm

 posuw f : 0,12 - 0,3 mm/obr,

 prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,12 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	PM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
powłoka	TiCN

promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza 	HM
Gatunek	HBT020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min
liczba wymian/ostrzy	2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160404
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia