

**HOLEX®**
**VBMT 160408, Gatunek: HBT130**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261259 HBT130
GTIN	4062406257644
Klasa artykułu	22D

**Opis**

VBMT 160408 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

 głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm

 posuw  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/obr,

 prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160408
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,55 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 220 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca

posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
powłoka	TiCN
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Łamacz wiórów	MM
Gatunek	HBT130
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia