

**HOLEX®**
**VCMT 110304, Gatunek: HBT020**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261386 HBT020
GTIN	4062406257675
Klasa artykułu	22D

**Opis**

VCMT 110304 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PF

 głębokość skrawania  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm

 posuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,

 prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 250 m/min

**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 110304
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Gatunek	HBT020
powłoka	TiCN
Łamacz wiórów	PF
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 250 m/min
promień naroża	0,4 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia