


**VCMT 160408, Gatunek: HBT020**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261476 HBT020
GTIN	4062406257750
Klasa artykułu	22D

**Opis**

VCMT 160408 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

posuw  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 250 m/min

**Opis techniczny**

powłoka	TiCN
Łamacz wiórów	PM
Gatunek	HBT020
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 250 m/min

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,12 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 160408
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia