

HOLEX®**VCMT 160408, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261476 HBT130
GTIN	4062406257743
Klasa artykułu	22D

Opis

VCMT 160408 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Gatunek	HBT130
liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	MM
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
powłoka	TiCN
promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza 	HM
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 160408
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia