

Garant
Noże eco, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/08 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	251900 20/08
GTIN	4045197809025
Klasa artykułu	21U

Opis

Wykonanie:

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukieunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

Z chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami GARANT eco-System nr 319001 – 319886 lub przy długości chwytu < 125 mm dodatkowo nr 317900.

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: DWLNR/L 2020K08

pasująca wymienna płytko skrawająca: WN.. 0804..

Szerokość funkcjonalna L₄: 25 mm

długość główki L₁: 32 mm

długość całkowita L: 125 mm

płytko podporowa: 259033 6

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	DWLNR/L 2020K08
pasująca wymienna płytko skrawająca	WN.. 0804..
długość całkowita L	125 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
łapa ze śrubą i sprężyną	259036 10

wielk. płytki	8 mm
długość główki L ₁	32 mm
śruba do płytki podporowej	259027 4
płytki podporowa	259033 6
Wielkość chwytu	20 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500