



## Taśmy miernicze stalowe V2A, do obwodów i średnic Szerokość taśmy 35 mm, maksymalny zakres pomiarowy: 3460 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	465684 3460
GTIN	2050002041257
Klasa artykułu	46R

### Opis

#### Wykonanie:

Taśma miernicza stalowa **CJU** do pomiaru obwodów i średnic. Taśma ze stali sprężynowej wyposażona na powierzchni wierzchniej w dwie wykonane laserem podziałki do pomiaru obwodów i średnic. Odstępy między kreskami podziałki 1 mm. **Działka elementarna noniusza 0,1 mm**. Błędy graniczne wg DIN 866.

taśma **ze stali nierdzewnej V2A**.

#### Zalety:

Prosta obsługa i łatwe centrowanie dzięki szerokiej powierzchni przyłożenia. Wysoka stabilność. Szybki i bezpieczny pomiar.

#### wskazówka:

Taśmy miernicze C z odczytem co 0,05 mm i taśmy miernicze powlekane, czarne, dostępne na zapytanie.

Kalibracja: G2

zakres pomiarowy dla  $\varnothing$ : 700 - 1100 mm

zakres pomiaru obwodów: 2190 - 3460 mm

szerokość taśmy: 35 mm

grubość taśmy: 0,2 mm

odczyt: 0,1 mm

### Opis techniczny

grubość taśmy	0,2 mm
---------------	--------

zakres pomiarowy dla $\varnothing$	700 - 1100 mm
zakres pomiaru obwodów	2190 - 3460 mm
odczyt	0,1 mm
szerokość taśmy	35 mm
Kalibracja	G2

## Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja taśm do pomiaru obwodów i średnic maks. długość 6000 mm	016150 6000