



Para końcówek biegunowych, Typ: 600



Dane zamówienia

Numer katalogowy	382025 600
GTIN	4062406258214
Klasa artykułu	310

Opis

Wykonanie:

Opcja 1

Ø przedmiotu obrabianego: 40 – 300 mm

Opcja 2

Ø przedmiotu obrabianego: 158 – 500 mm

Opcja 3

maksymalne obciążenie pionowe: 400 kg

Opis:

Opcja 1: Średnica przedmiotu obrabianego 40 – 300 mm.

Opcja 2: Średnica przedmiotu obrabianego 158 – 500 mm.

Opcja 3: maksymalne obciążenie pionowe: 400 kg.

Zastosowanie:

Do montażu na powierzchni biegunów podnośnika. Pozwala to na podnoszenie elementów o różnych średnicach. Zoptymalizowana dostępność w indywidualnych sytuacjach związanych z podnoszeniem.

Pasuje do :

Chwytki magnetyczne LM1 nr 382020 rozm. 300 i 600.

w dostawie::

Zestaw zawiera śruby mocujące i sworznie blokujące do pionowego transportu ładunków.

wskazówka:

Włączanie chwytaków magnetycznych tylko na powierzchniach magnetycznych!

Maksymalne obciążenie różni się w zależności od opcji.

Opis techniczny

Rodzaj produktu

Nabiegunnik do
chwytaków magnetycznych

Akcesoria

Chwytaiki magnetyczne LM1 maksymalne obciążenie
(elem. Płas.) 600 kg

382020 600