

**SNMX 120408, HUT25, Promień: 1mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251398 1
GTIN	4062406258283
Klasa artykułu	29W

Opis**Pasuje do:**

Uchwyty zaciskowe PSSN. Na przykład oprawki nr 251112 i 251113.

wskazówka:

Do zastosowania z płytkami skrawającymi o promieniu > 3 mm należy zmodyfikować uchwyt płyt.

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	1 - 4 mm
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 120 m/min
liczba wymian/ostrzy	8
posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P

Zastosowanie dodatkowe	M
powłoka	bez powłoki
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	30 - 80 m/min
Gatunek	HUT25
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMX 1204
Atrybut nazwy produktu	HUT25
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia