

**Garant****Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, M: M2,6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	134600 M2,6
GTIN	4045197075383
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:**

**Stabilne wykonanie z prawoskrętną linią śrubową o kącie 15-20°.** Wielk. M 2,6 ze starą geometrią ostrza DIN.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,45 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Chwył kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 2,1 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	0,45 mm
Ø otworu rdzenia	2,1 mm
Ø gwintu	2,6 mm
liczba rowków wiórowych	2
Liczba ostrzy Z	2
kąt nacięcia	15 stopni
norma	DIN 371
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,8 mm

długość całkowita L	50 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
głębokość gwintu	5,2 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M2,6
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	D
Kąt linii śrubowej	15-20 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik