

HOLEX®
SNMX 120408, HUT25, Promień: 3 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251398 3
GTIN	4062406258306
Klasa artykułu	29W

Opis
Pasuje do :

Uchwyt zaciskowy PSSN. Na przykład uchwyt zaciskowy obracany nr 251102; 251103; 251112; 251113.

wskazówka:

Do zastosowania z płytkami skrawającymi o promieniu > 3 mm należy zmodyfikować uchwyt płyt.

promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HUT25

głębokość skrawania a_p : 1 - 4 mm

posuw f : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 120 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 30 - 80 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	1 - 4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 120 m/min
Zastosowanie dodatkowe	M

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
powłoka	bez powłoki
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	8
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HUT25
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMX 120408
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	30 - 80 m/min
Warunki skrawania	ciągłe
Atrybut nazwy produktu	HUT25
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia