

GECHTER**Ręczne prasy dźwigniowe ze wspomaganie pneumatycznym, Siła nacisku: 12 kN****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

086761 12

GTIN

Klasa artykułu

08V

Opis**Wykonanie:**

Ręczne prasy dźwigniowe ze wspomaganie pneumatycznym i zdefiniowanym uruchomieniem 12kN HKP/L-DS.

Siła nacisku 12 kN (ciśnienie robocze 7,7 bar).

Sanie prasy są wysuwane dźwignią ręczną za pośrednictwem przegubu kolanowego. W tym położeniu pracownik może aktywować w zdefiniowany sposób suw pneumatyczny wynoszący 5,9 mm, naciskając przycisk lub lekko obracając dźwignię ręczną.

Zastosowanie:

Prasowanie, nitowanie, wykrawanie, zaginanie, wciskanie.

wysięg: 120 mm

prześwit roboczy: 73 - 240 mm

otwór narzędziowy w suwaku: Ø 15 H7 mm

szerokość stołu: 200 mm

głębokość stolika: 169 mm

wysokość bez dźwigni: 729 mm

Opis techniczny

wysięg	120 mm
głębokość stolika	169 mm
otwór narzędziowy w suwaku	Ø 15 H7 mm
szerokość stołu	200 mm
podstawa głęb.	260 mm
szerokość podstawy	340 mm
masa	40 kg
prześwit roboczy	73 - 240 mm
wysokość bez dźwigni	729 mm
siła rozciągająca / ściskająca maks.	12 kN
ciśnienie eksploatacyjne	2 - 7 bar
długość skoku	7 - 46 mm
Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza	1/4 cal
Rodzaj produktu	Prasa kolanowa