



## Kompaktowe szczypce tnące CoBolt® z wyźłobieniem, Długość całkowita: 160 mm

### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 731752 160    |
| GTIN             | 4003773084587 |
| Klasa artykułu   | 73F           |

### Opis

#### Wykonanie:

Ostrza pośrodkowe Dzięki specjalnemu przełożeniu duża wydajność przy relatywnie małym nakładzie siły. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).

Szczypce czernione, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym, ostrza z wyźłobieniem.

#### Zastosowanie:

Do drutów do 2000 N/mm<sup>2</sup> wytrzymałość na rozciąganie.

#### Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do miękkiego drutu stalowego do Ø: 5,3 mm

do drutu stalowego o średniej twardości do Ø: 4,4 mm

do drutu fortepianowego do Ø: 3 mm

### Opis techniczny

|  |   |
|--|---|
| do miękkiego drutu stalowego do Ø            | 5,3 mm  |
| do drutu stalowego o średniej twardości do Ø | 4,4 mm  |
| długość całkowita                            | 160 mm  |
| do drutu fortepianowego do Ø                 | 3 mm  |
| ostrze                                       | hartowane indukcyjnie,<br>twardość ostrzy ok. 64 HRC                          |
| Uchwyt                                       | powlekana tworzywem sztucznym.  |
| materiał                                     | Stal wysokowydajna chrom-<br>wanad, kuta, wielostopniowo<br>hartowana w oleju |

powierzchnia

czarna atramentowa