

Garant**Gwintowniki maszynowe bardzo długi HSS-E, bez powłoki, M: M6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	134660 M6
GTIN	4045197075772
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z bardzo długim chwytem.****≤ M10 chwytem wg DIN 371****Zaleta:**

Nadają się zwłaszcza do gwintowania
w miejscach trudno dostępnych.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: norma zakładowa

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwytem kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 5 mm

Opis techniczny

skok gwintu	1 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	6 mm
Ø otworu rdzenia	5 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	3

norma	norma zakładowa
Ø chwytu D_s	6 mm
długość całkowita L	125 mm
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	18 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M6
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik