

Garant**Gwintowniki maszynowe bardzo długie HSS-E, bez powłoki, M: M8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	134660 M8
GTIN	4045197075789
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z bardzo długim chwytem.****≤ M10 chwytem wg DIN 371****Zalety:**

Nadają się zwłaszcza do gwintowania
w miejscach trudno dostępnych.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: norma zakładowa

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

Chwytem kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 6,8 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	1,25 mm
Ø otworu rdzenia	6,8 mm
Ø gwintu	8 mm
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	15 stopni

norma	norma zakładowa
Ø chwytu D_s	8 mm
długość całkowita L	140 mm
Chwył kwadratowy □	6,2 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	24 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M8
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik