

Garant**Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, bez powłoki, M: M5****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 134620 M5 |
| GTIN | 4045197075611 |
| Klasa artykułu | 11H |

Opis**Wykonanie:**

Ze stali proszkowej HSSE-PM w celu zwiększenia odporności na zużycie i z prawoskrętną linią śrubową o dużym skoku do optymalnego odprowadzania wiórów.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,8 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,2 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|-----------|
| kąt nacięcia | 15 stopni |
| liczba rowków wiórowych | 3 |
| Ø otworu rdzenia | 4,2 mm |
| Liczba ostrzy Z | 3 |
| Ø gwintu | 5 mm |
| skok gwintu | 0,8 mm |
| norma | DIN 371 |
| Ø chwytu D _s | 6 mm |

| | |
|-----------------------------------|--|
| długość całkowita L | 70 mm |
| Chwył kwadratowy □ | 4,9 mm |
| Klasa tolerancji | ISO 2 6H |
| Materiał ostrza | HSS E PM |
| głębokość gwintu | 15 mm |
| Rodzaj gwintu | M |
| wielkość gwintu | M5 |
| powłoka | bez powłoki |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Norma na gwinty | DIN 13 |
| Kształł nakroju | C |
| Kąt linii śrubowej | 40 stopni |
| chwył | chwył walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze nieprzelotowym |
| kierunek skrawania | prawe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | gwintownik |