



## Aluminiowe wciągarki dźwigniowe BRAVO™, Nośność: 0,25t



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	086013 0,25
GTIN	3600232511298
Klasa artykułu	08Y

### Opis

#### Wykonanie:

Solidna, lekka konstrukcja ze **stopu aluminium** o dużej wytrzymałości i zwartej budowie. Łatwe **zwalnianie łańcucha**.

Łańcuch nośny składa się z ciężka łańcuchowego z hakiem wirowym (z klapą bezpieczeństwa) na końcu. Drugi koniec posiada zabezpieczenie przed wybiegiem.

#### Zastosowanie:

Głównie do **zastosowania mobilnego**, wymaga małych sił do przesuwu dźwigni.

### Opis techniczny

Wielkość skoku normalnego	1,5 m
nośność	250 kg
luzowanie łańcucha	tak
ilość ciężkich łańcuchowych	1
masa	2,3 kg
Rodzaj produktu	Wciągnik dźwigniowy / wciągnik łańcuchowy

