



## Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus, Ø×długość całk.: 5X110 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	789010 5X110
GTIN	4062406262266
Klasa artykułu	71C

### Opis

#### Wykonanie:

Silnie zaznaczony i agresywny kiel centrujący umożliwia aktywne centrowanie i optymalne prowadzenie podczas wiercenia. Innowacyjna konstrukcja głowicy o krótkich, prostych dobiegach umożliwia znacznie szybsze wiercenie przy wyraźnie większej stabilności – również w betonie zbrojonym. Zoptymalizowany pod kątem wibracji kształt spirali ze wzmocnieniem rdzenia. Średnica rdzenia i spiralny skok wiertła są do siebie precyzyjnie dopasowane, zapewniając tym samym skuteczne przenoszenie siły z młota udarowego na końcówkę z węglików spiekanych.

#### Zaleta:

- **Krótkie dobiegi spiralne oraz powierzchnie odprowadzania wiórów o wklęsłym kształcie (efekt szufli) zapewniają płynne odprowadzanie zwińcin.**
- **Oznaki zużycia: służące do oceny, czy narzędzie nadaje się jeszcze do wiercenia otworów pod kołki.**
- **Dodatkowe koronki wiertnicze o specjalnym kształcie: skuteczne kruszenie betonu.**

#### Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle – przy wysokim komforcie pracy.

#### wskazówka:

Przed użyciem wiertel długich (> 500 mm) należy wstępnie nawiercić wiertłem krótkim o tej samej średnicy. (Zapobiega to złamaniu wiertła).

chwyt: SDS Plus

długość linii śrubowej: 50 mm

### Opis techniczny

Ø	5 mm
---	------

długość całkowita	110 mm
Liczba ostrzy Z	2
długość linii śrubowej	50 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem
chwyt	SDS Plus
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia

## Akcesoria

Zestawy wiertel udarowych z HM Ø wiertła 5-12 mm	789015 5-12
--	-------------