



## Ręczne chwytaki magnetyczne, Typ: MHL



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	085971 MHL
GTIN	5012095619260
Klasa artykułu	08Q

### Opis

#### Wykonanie:

Łatwe i szybkie podnoszenie niewielkich elementów stalowych lub płyt.

maksymalna siła trzymania pozioma: 150 N

wysokość: 85 mm

długość: 130 mm

szerokość: 28 mm

masa: 0,42 kg

### Opis techniczny

szerokość	28 mm
wysokość	85 mm
masa	0,42 kg
Maksymalna odporność na temperaturę	80 °C
długość	130 mm
maksymalna siła trzymania pozioma	150 N
Rodzaj produktu	Podnośnik magnetyczny

